



EG293B



Zegar cyfrowy tygodniowy 300 kroków programowych 230V 2P 16A QuickConnect

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
--	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	1500 W
---------------------------------	--------

Funkcje

Rezerwa mocy w latach	5 y
Z synchronizacją sieci	Nie
Z synchronizacją kwarcową	Tak
Liczba kanałów funkcyjnych	2

Sprzęt

Dokładność na dzień	0,20 s
Z programem impulsowym	Tak
Liczba kanałów	2

Ustawienia

Program dzienny	Nie
Program tygodniowy	Nie
Program roczny	Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm ²

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Funkcja	Z funkcją pulsacji Blokada za pomocą kodu PIN Symulacja obecności Z licznikiem godzin pracy

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	69 mm

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania	1 min
--	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak