



EG293B



Programador digital 2 canais anual

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V	1500 W
--	--------

Funções

Reserva de marcha em anos	5 anos
Com sincronização de rede	Não
Com sincronização de quartzo	Sim
Número de canais em operação	2

Equipamento

Precisão diária	0,20 s
Com programa de impulsos	Sim
Número de canais	2

Modo de configuração

Programa diário	Não
Programa semanal	Não
Programa anual	Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
Função	Com função de impulso Fechadura com PIN Simulação de presença Com contador de horas de funcionamento

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	70 mm
Profundidade	69 mm

Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados	1 min
--	-------

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim