



EG293B



## Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, 2P

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1500 W
---------------------------------------	--------

#### Funkce

Rezerva chodu v letech	5 y
Se sítovou synchronizací	Ne
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano
Počet funkčních kanálů	2

#### Vybavení

Přesnost na den	0,20 s
S impulzním programem	Ano
Počet kanálů	2

#### Nastavení

Denní program	Ne
Týdenní program	Ne
Roční program	Ano

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 50 °C
------------------	-------------

#### Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Texty

Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
Funkce	S pulzní funkcí Zámek klíče pomocí kódu PIN Simulace přítomnosti S čítačem provozních hodin

#### Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	69 mm

#### Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy	1 min
--	-------

#### Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano