



EG293B



Årsur 2-kanaler, med litium knappcells batteri typ: CR 2450

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	1500 W
-------------------------------	--------

Funktioner

Strömreserv i år	5 y
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja
Antal funktionskanaler	2

Utrustning

Nogrannhet per dag	0,20 s
Med impulsprogram	Ja
Antal kanaler	2

Inställningar

Dagligt program	Nej
veckoprogram	Nej
Årsprogram	Ja

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²

Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Funktion	Med pulsfunktion Knapplås med PIN-kod Närvarosimulering Med drifttidsmätare

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	70 mm
Djup	69 mm

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider	1 min
--	-------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja