



BA725040

Goulotte de câblage en PVC BA7 25x40mm gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur | 25 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur des découpes latérales | 6 mm |
| Largeur de languette | 6.50 mm |

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Matière

| | |
|---------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
|---------|-------------------------|

Fonctions

| | |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

| | |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

Sécurité

| | |
|-----------------------------|----|
| Classe de résistance au feu | M1 |
|-----------------------------|----|

Matière

| | |
|----------|-------------|
| Couleur | Gris pierre |
| Code RAL | 7030 |

Architecture

| | |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

Configuration

| | |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |