



HNG7503707035B

### Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x37mm gris clair

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hauteur              | 75 mm   |
| Largeur              | 37 mm   |
| Longueur             | 2000 mm |
| Largeur de la fente  | 5 mm    |
| Largeur de languette | 7,50 mm |

##### Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

##### Matière

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Matériau | Polyphenylenoxid (PPO) |
|----------|------------------------|

##### Fonctions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

##### Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V1 |
|------------------|----|

##### Matière

|          |            |
|----------|------------|
| Couleur  | Gris clair |
| Code RAL | 7035       |

##### Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

##### Configuration

|                |         |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |