




383210



Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	2-polige drukknop
-----------------------------------	-------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging Zonder spreidklemmen
--------------	---

Geschikt voor

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----