



383210



Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku

Technické vlastnosti

Ovládací prvky a indikátory

Typ žaluziového spínače 2-pólové tlačítko

Materiál

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Spínací proud 10 A

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Způsob montáže Pro přišroubování
Bez rozpěrných přichytek

Vhodné pro

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.8 / S.1

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano