



167903

### Żarówka LED E14, zielony

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 0 A

##### Wymiary

Wysokość 14 mm

Szerokość 14 mm

Głębokość 30 mm

##### Materiały

Kolor Zielony

##### Oświetlenie

Typ źródła światła LED

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 70 °C

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak