



167903

LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, zelena

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

##### Električna struja

Nazivna struja 0 A

##### Dimenzije

Visina 14 mm

Širina 14 mm

Dubina 30 mm

##### Materijali

Boja Zelena

##### Rasvjeta

Vrsta lampe LED

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 70 °C

##### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da