



167903

Елемент підсвічування світлодіодний E14, зелений, 4.2мА/230В

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 0 A

##### Розміри

Висота 14 mm

Ширина 14 mm

Глибина 30 mm

##### Матеріали

Colour Зелений

##### Освітлення

Тип лампи LED

##### Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

##### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так