



167904

Елемент підсвічування світлодіодний E14, синій, 4.2мА/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

Електричний струм

Номінальний струм 0 A

Розміри

Висота 14 mm

Ширина 14 mm

Глибина 30 mm

Матеріали

Colour Синій

Освітлення

Тип лампи LED

Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так