



167901

LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, crvena

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Električna struja

Nazivna struja 0 A

Dimenzije

Visina 14 mm

Širina 14 mm

Dubina 30 mm

Materijali

Boja Crvena

Rasvjeta

Vrsta lampe LED

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 70 °C

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da