



167901

LED-lampa E14, 230 V, 4,2 mA, röd, för ljussignal med hög lins

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	0 A
-----------	-----

Dimensioner

Höjd	14 mm
------	-------

Bredd	14 mm
-------	-------

Djup	30 mm
------	-------

Material

Färg	Röd
------	-----

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70 °C
------------------	-------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----