



167902

Lampada LED E14 giallo

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

Corrente

Corrente nominale 0 A

Serie

Altezza 14 mm

Larghezza 14 mm

Profondità 30 mm

Materiali

Colore Giallo

Illuminazione

Tipo di lampada LED

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 70 °C

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si