



167902

LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, žuta

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	14 mm
--------	-------

Širina	14 mm
--------	-------

Dubina	30 mm
--------	-------

Materijali

Boja	Žuta
------	------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 70 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----