



167902

Елемент підсвічування світлодіодний E14, жовтий, 4.2мА/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	0 A
-------------------	-----

Розміри

Висота	14 mm
--------	-------

Ширина	14 mm
--------	-------

Глибина	30 mm
---------	-------

Матеріали

Colour	Жовтий
--------	--------

Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

Умови використання

Робоча температура	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----