



167902

Елемент підсвічування світлодіодний E14, жовтий, 4.2мА/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	0 A
-------------------	-----

Розміри

Висота	14 mm
--------	-------

Ширина	14 mm
--------	-------

Глибина	30 mm
---------	-------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----