Tehnički list proizvoda
WXP0814



WXP0814

Okvir, plastični, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, peacock

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	8

Materijali

Boja	Tirkizno plava
RAL kod	5018
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	305 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C

Održivost

REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da