



WXP0812

Okvir, plastični, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, peacock

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

Materijali

Boja	Tirkizno plava
RAL kod	5018
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	163 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da