



383620



Interruttore deviatore per cilindri di chiusura wg UP IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (200W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Materiale Metallo
Plastica
Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 71 x 71 mm
Profondità di installazione 31 mm
Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Corrente

Corrente nominale 16 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Senza graffe a espansione
Tipo di connessione Con morsetti a vite
Tipo di commutazione Interruttore/deviatore

Sostenibilità

Senza alogeni Si
Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si