



383620



Interruttore deviatore per cilindri di chiusura wg UP IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	16 AX (200W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Trattamento

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Serie

Serie	71 x 71 mm
-------	------------

Profondità di installazione

31 mm

Profondità delle scatole da incasso

35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite Senza graffe a espansione
-------------------	---

Tipo di connessione

Con morsetti a vite

Tipo di commutazione

Interruttore/deviatore

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
----------------	----

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si