




383620



Comutador escada de chave, s/canhão

Características técnicas

Corrente elétrica

16 AX (200W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem

Montagem à superfície

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Material

Metal
Plástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP44

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Chave

Corrente elétrica

Corrente nominal

16 A

Texto

Modo de instalação

Para fixação por parafuso
Sem garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Modo de comutação

Interrutor/comutador

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim