



383620



Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 16 AX (200W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 31 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Bez krala

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Promjena načina rada Off/izmjenični

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da