



383620



**Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström 16 AX (200W LED (SBL))

**Installation, montering**

Montering Utanpåliggande montering

**Spänning**

Märkspänning 250 V

**Material**

Material Metall  
Plast

Behandling Obehandlad

**Identifiering**

Sammansättning Grundelement

**Anslutning**

Typ av montering Skruvmontering

**Kontroller och indikatorer**

Antal knappar 1

**Dimensioner**

Dimensioner 71 x 71 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP) IP44

**Arkitektur**

Styr/manöverelement Nyckel

**Elektrisk ström**

Märkström 16 A

**Text**

Utförande För skruvfästning  
Utan klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Brytare läge Från/Trapp

**Hållbarhet**

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja