



13303505

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	3
Кількість модулів	3

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	224 mm
Ширина	83 mm
Глибина	38 mm

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна
-----------------------------------	---------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	Із затискним/гвинтовим кріпленням З монтажним адаптером та ущільненням Для внутрішнього монтажу та монтажу в порожній стіні Для горизонтального монтажу
--------------------	--

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так