



85341173



## K.1/K.5 - det mov 1.1m, aço inox

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura de instalação	1,10 - 1,10 m
Altura de montagem	34 mm

#### Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	0 - 0 m
Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °

#### Materiais

Cor	Aço inoxidável
Acabamento	Mate
Tratamento	Envernizado
Material	Aço inoxidável Termoplástico

#### Distância de atuação

Alcance máximo frontal	12 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	8 m

#### Modo de configuração

Brilho de resposta ajustável	Sim
------------------------------	-----

#### Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Texto

Função	Com função de memória para simulação de presença Programar função para nível de luminosidade através do botão Com fechadura Para ligar função de festa durante 2 horas
Proteção	Com proteção contra desmontagem

#### Conetividade

Conectável	Sim
------------	-----

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----