



85341177

## B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ύψος εγκατάστασης   | 1,10 - 1,10 m |
| Ύψος συναρμολόγησης | 34 mm         |

#### Ανίχνευση

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Τύπος αισθητήρα                 | Ανιχνευτής κίνησης |
| Διάμετρος ανίχνευσης στο δάπεδο | 0 - 0 m            |
| Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης    | 45 - 90 °          |

#### Υλικά

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα                | Αλουμίνιο     |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ           |
| Μεταχείριση          | Βερνίκι       |
| Υλικό                | Θερμοπλαστικό |

#### Απόσταση προσέγγισης

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά | 12 m |
| Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά | 8 m  |

#### Φωτισμός

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης | 5 - 1000 lx |
|-----------------------------------|-------------|

#### Ρυθμίσεις

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης | Ναι |
|-----------------------------------|-----|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Κείμενο

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ασφάλεια   | Με προστασία αποσυναρμολόγησης                                                                                                                                            |
| Λειτουργία | Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας<br>λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω<br>μπουτόν<br>Με κλειδαριά<br>Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες |

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|