



85341175



K.1 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, ant

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość montażu	1,10 - 1,10 m
Wysokość montażu	34 mm

Wykrywanie

Typ czujnika	Czujnik ruchu
Średnica detekcji na podłodze	0 - 0 m
Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °

Materiały

Kolor	Antracyt
Wykończenie powierzchni	Mat
Obróbka	Lakierowany
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Zasięg

Maksymalny zasięg na wprost	12 m
Maksymalny zasięg boczny	8 m

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Ustawienia

Regulowana jasność reakcji	Tak
----------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Z funkcją pamięci do symulacji obecności Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku Z blokadą przycisków Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem

Łączność

Możliwość łączenia	Tak
--------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----