



85341179



## Senzor pokreta, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Dimenzije

Visina nakon ugradnje	1,10 - 1,10 m
Visina montaže/sklapanja	34 mm

#### Detekcija

Vrsta senzora	Senzor pokreta
Promjer detekcije na podu	0 - 0 m
Ugao detekcije podesiv	45 - 90 °

#### Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Sjajno
Obrada	Neobrađeno
Materijal	Termoplastika

#### Doseg

Maks. opseg prijenosa frontalno	12 m
Maks. domet transmisije bočno	8 m

#### Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

#### Postavke

Podesiva odzivna svjetlina	Da
----------------------------	----

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

#### Tekst

Funkcija	S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta Sa bravom Party funkcija za uključivanje 2 sata
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže

#### Povezivost

Povezivo	Da
----------	----

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----