



85341179

Β.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1Μ Κ.1 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος εγκατάστασης	1,10 - 1,10 m
Ύψος συναρμολόγησης	34 mm

Ανίχνευση

Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης
Διάμετρος ανίχνευσης στο δάπεδο	0 - 0 m
Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης	45 - 90 °

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Υλικό	Θερμοπλαστικό

Απόσταση προσέγγισης

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά	12 m
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά	8 m

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1000 lx
-----------------------------------	-------------

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	Nai
-----------------------------------	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Κείμενο

Ασφάλεια	Με προστασία αποσυναρμολόγησης
Λειτουργία	Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν Με κλειδαριά Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Nai
-----------------	-----