



BA64012007030B

**Perforirani kanal BA6, PVC, 40x120 mm, siva**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	44 mm
Širina	129 mm
Dužina	2000 mm
Širina proreza	4 mm
Širina utora/slota	6 mm

**Oprema**

Poklopac je u opsegu isporuke	Da
-------------------------------	----

**Materijali**

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
-----------	-----------------------

**Funkcije**

Samogasivo	Da
------------	----

**Standardi**

Klasa zapaljivosti prema UL94	V0
-------------------------------	----

**Sigurnost**

Klasa otpornosti na vatru	M1
---------------------------	----

**Materijali**

Boja	Kameno siva
RAL kod	7030

**Arhitektura**

Fleksibilno	Ne
-------------	----

**Konfiguracija**

Bočni zid	Perforirano
-----------	-------------

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da