



WXP0805

## GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ENIAIO PEACOCK

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	5

#### Υλικά

Χρώμα	Peacock
Κωδικός RAL	5018
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Μεταχείριση	Βερνίκι

#### Διαστάσεις

Ύψος	88 mm
Πλάτος	163 mm
Βάθος	9,30 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια
---------------------------	-----------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι