



85342124



**Rilevatore di movimento 1,1 m Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza d'installazione	1,10 - 1,10 m
Altezza d'installazione	34 mm

**Rilevazione**

Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Diametro di rilevamento a pavimento	0 - 0 m
Angolo di copertura regolabile	45 - 90 °

**Materiali**

Colore	Alluminio
finitura superficiale	Vellutato
Trattamento	Verniciato
Materiale	Materiale termoplastico

**Distanza di rilevamento**

Area massima di rilevamento frontale	12 m
Portata massima di trasmissione laterale	8 m

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

**Impostazioni**

Soglia di luminosità regolabile	Si
---------------------------------	----

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Testo**

Funzione	Con funzione di memoria per la simulazione di presenza Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante Con blocco pulsanti Funzione party per l'attivazione per 2 ore
Protezione	Con protezione antimontaggio

**Connettività**

Accoppiabile	Si
--------------	----

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----