



85342124



**Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, stříbrná sametová**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Instalační výška	1,10 - 1,10 m
Výška nástavby	34 mm

**Detekce**

Typ senzoru	Detektor pohybu
Průměr detekce na podlaze	0 - 0 m
Nastavitelný úhel detekce	45 - 90 °

**Materiál**

Barva	Hliník
Povrchová úprava	Sametový
Povrch	Lakované
Materiál	Termoplast

**Dosahová vzdálenost**

Maximální rozsah přenosu čelně	12 m
Maximální dosah přenosu do strany	8 m

**Osvětlení**

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

**Nastavení**

Nastavitelný jas odezvy	Ano
-------------------------	-----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Texty**

Funkce	S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka Se zámkem na klíč Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny
Ochrana	S ochranou proti demontáži

**Konektivita**

Připojitelné	Ano
--------------	-----

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----