



85341129



bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Installatiehoogte | 1,10 - 1,10 m |
| Opbouwhoogte      | 34 mm         |

##### Detectie

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Uitvoering sensor          | Bewegingssensor |
| Detectiediameter op vloer  | 0 - 0 m         |
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 °       |

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| Afwerking oppervlakte   | Softfinish  |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Materiaal               | Thermoplast |

##### Reikwijdte

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 12 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts    | 8 m  |

##### Verlichting

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

##### Instellingen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Inschakelhelderheid instelbaar | Ja |
|--------------------------------|----|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

##### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

##### Teksten

|             |   |
|-------------|---|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging  |
| Functie     | Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie<br>Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening<br>Met toetsvergrendeling<br>Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen |

##### Aansluitmogelijkheden

|            |    |
|------------|----|
| Koppelbaar | Ja |
|------------|----|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|