




85341131

bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart

Technische karakteristieken

Afmetingen

Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m
Opbouwhoogte	34 mm

Detectie

Type sensor	Bewegingssensor
Detectediameter op vloer	0 - 0 m
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

Materiaal

Kleur	Zwart
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Thermoplast

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Functie	Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----