




85341131



## R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1,1 m cz

### Właściwości techniczne

#### Wymiary

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Wysokość montażu | 1,10 - 1,10 m |
| Wysokość montażu | 34 mm         |

#### Wykrywanie

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Typ czujnika                  | Czujnik ruchu |
| Średnica detekcji na podłodze | 0 - 0 m       |
| Kąt detekcji regulowany       | 45 - 90 °     |

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Czarny                   |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Obróbka                 | Stan surowy              |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |

#### Zasięg

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Maksymalny zasięg na wprost | 12 m |
| Maksymalny zasięg boczny    | 8 m  |

#### Oświetlenie

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Regulowana jasność reakcji | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

#### Ustawienia

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Regulowana jasność reakcji | Tak |
|----------------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Z funkcją pamięci do symulacji obecności<br>Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania<br>aktywowana za pomocą przycisku<br>Z blokadą przycisków<br>Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny |
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem                                                                                                                                                                                  |

#### Łączność

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Możliwość łączenia | Tak |
|--------------------|-----|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|