



85341139



### Датчик руху, 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3

#### Технічні характеристики

##### Розміри

Висота монтажу	1,10 - 1,10 m
Висота складання	34 mm

##### Виявлення

Тип датчика	Датчик руху
Діаметр виявлення на підлозі	0 - 0 m
Кут виявлення регулюється	45 - 90 °

##### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Обробка поверхні	Глянцевий
Обробка	Необроблений
Матеріал	Термопластик

##### Дистанція досяжності

Макс. фронтальна зона дії	12 m
Макс. бічна зона дії	8 m

##### Освітлення

Регульована яскравість відгуку	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Налаштування

Регульована яскравість відгуку	Так
--------------------------------	-----

##### Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

##### Тексти

Захист	I захистом від демонтажу
Функція	З функцією пам'яті для імітації присутності Функція програмування яскравості реакції на натискання кнопки із замком на ключ Функція вечірки для ввімкнення на 2 години

##### Підключення

Підключається	Так
---------------	-----

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----