



85341183



### Détecteur de mouvement 1,1 m, S.1/B.7, alu mat, laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Hauteur de montage | 1,10 - 1,10 m |
| Hauteur de montage | 34 mm         |

##### Détection

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Type de capteur                           | Détecteur de mouvement |
| Ø du champ de détection, au niveau du sol | 0 - 0 m                |
| Angle de détection, réglable              | 45 - 90 °              |

##### Matières

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Aluminium       |
| Finition de la surface | Mat             |
| Traitement             | Laqué           |
| Matière                | Thermoplastique |

##### Distance de portée

|                      |      |
|----------------------|------|
| Portée max. frontale | 12 m |
| Portée max. latérale | 8 m  |

##### Éclairage

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | 5 - 1000 lx |
|----------------------------------------|-------------|

##### Réglages

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | Oui |
|----------------------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Textes

|            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function   | Avec fonction de mémoire pour simulation de présence<br>Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement<br>Avec verrouillage des boutons-poussoirs<br>Mode party pour activation pendant 2 heures |
| Protection | Avec protection de démontage                                                                                                                                                                                              |

##### Connectivité

|                  |     |
|------------------|-----|
| Interconnectable | Oui |
|------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|