



85341188



#### AM P Det mov S (1,1 m) S/B, bpm

##### Características técnicas

###### Dimensiones

Altura de la instalación	1,10 - 1,10 m
Altura de montaje	34 mm

###### Detección

Diseño del sensor	Detector de movimiento
Diámetro de detección en el suelo	0 - 0 m
Ángulo de detección ajustable	45 - 90 °

###### Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Mate
Tratamiento	Sin tratamiento
Material	Termoplástico

###### Distancia de alcance

Intervalo máx. de transmisión frontal	12 m
Intervalo máx. de transmisión lateral	8 m

###### Iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

###### Configuración

Luminosidad de reacción, ajustable	Sí
------------------------------------	----

###### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

###### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

###### Texto

Función	Con función Memory para la simulación de presencia Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla Con bloqueo Función Party para la conexión durante 2 horas
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

###### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----