



85341188



Датчик руху 1.1м S.1/В.х пол.білизна матова

Технічні характеристики

Розміри

Висота монтажу	1,10 - 1,10 m
Висота складання	34 mm

Виявлення

Діаметр виявлення на підлозі	0 - 0 m
Кут виявлення регулюється	45 - 90 °

Дистанція досяжності

Макс. фронтальна зона дії	12 m
Макс. бічна зона дії	8 m

Освітлення

Регульована яскравість відгуку	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----