



85341189



B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

| | |
|---------------------|---------------|
| Ύψος εγκατάστασης | 1,10 - 1,10 m |
| Ύψος συναρμολόγησης | 34 mm |

Ανίχνευση

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Τύπος αισθητήρα | Ανιχνευτής κίνησης |
| Διάμετρος ανίχνευσης στο δάπεδο | 0 - 0 m |
| Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης | 45 - 90 ° |

Υλικά

| | |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα | Λευκό |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Υλικό | Θερμοπλαστικό |

Απόσταση προσέγγισης

| | |
|-------------------------------------|------|
| Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά | 12 m |
| Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά | 8 m |

Φωτισμός

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης | 5 - 1000 lx |
|-----------------------------------|-------------|

Ρυθμίσεις

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης | Ναι |
|-----------------------------------|-----|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Κείμενο

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ασφάλεια | Με προστασία αποσυναρμολόγησης |
| Λειτουργία | Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν Με κλειδαριά Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες |

Συνδεσιμότητα

| | |
|------------|-----|
| Συνδεόμενο | Ναι |
|------------|-----|

Βιωσιμότητα

| | |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|