



TX206H



Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 6 kanaals

Technische karakteristieken

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Uitgangsspanning	24 - 24 V
Hulpspanning	110 - 230 V

Elektrische Stroom

Max. schakelstroom	2 A
--------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 1.5 mm ²
---------------------------	---------------------------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	17
-------------------------	----

Teksten

Functie	Met ventielbeschermingsfunctie
---------	--------------------------------

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)
----------	---

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----