



TX206H



Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 6 kanaals

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Uitgangsspanning	24 - 24 V
Hulpspanning	110 - 230 V

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom	2 A
--------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 1.5 mm ²
---------------------------------	---------------------------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	17
-------------------------	----

Teksten

Functie	Met ventielbeschermingsfunctie
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja