



TX206H



Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 6 kanaals

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Uitgangsspanning 24 - 24 V

Hulpspanning 110 - 230 V

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 2 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 1.5 mm²

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 17

Teksten

Functie Met ventielbeschermingsfunctie

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)

Aansluitwijze Met steekklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja