




DBS2452700ELN

**Colonne éco 2 faces fixation vérin hauteur 2,7-3m alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur                 | 130 mm                      |
| Largeur                    | 65 mm                       |
| Hauteur d'installation     | 2,7 - 3,0 m                 |
| Réglage de la hauteur      | 300 mm                      |
| Section intérieure / utile | 5300 - 5300 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne        | Rectangulaire               |
| Largeur du couvercle       | 45 mm                       |

**Couvercle, porte**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 2 |
|--------------------------------|---|

**Equipement**

|           |     |
|-----------|-----|
| Réglable  | Oui |
| Portatifs | Non |

**Câble**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Position d'entrée du câble | Dessus |
|----------------------------|--------|

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Oui |
| Convient au montage au sol  | Oui |

**Matière**

|            |           |
|------------|-----------|
| Matériau   | Aluminium |
| Traitement | Anodisé   |
| Couleur    | Aluminium |

**Configuration**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Double face |
|-------------------------------------|-------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

**Photos | dessins**

