




WXP0914

Okvir, plastični, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, taupe

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	8

Materijali

Boja	Bež siva
RAL kod	7006
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	305 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	4
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da