




613966

Trekschak. uit/wissel zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Met klauwbevestiging	Ja

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Trekkkoord
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Geringe inbouwdiepte Voor wand- en plafondmontage. Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Uit/omschakelen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja