



613966

Dragströmställare trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Infälld montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Material Metall
Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Med klor Ja

Dimensioner

Dimensioner 70.80 x 70.80 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Arkitektur

Styr/manöverelement Dragsnöre

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande Lågt monteringsdjup
För vägg och tak-montage
Utan klor

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Belysning Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning
Till belysnings- och övervakningskrets

Brytare läge Från/Trapp

Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja